

SWISS TOOLS

**Klemmdrehhalter rechts, PSC, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/16HPmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	320420 40/16HP
GTIN	2050002063105
Artikelklasse	36D

**Beschreibung****Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	50 mm
Achsen-Spitzenabstand f	27 mm
passende Wendeschneidplatte	16E..
Schaft-Ø	40 mm
Plattengröße	16HP
Aufnahme	PSC
Einsatzart	rechts
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Schaftart	Hohlschaftkegel

Produktart

Klemmdrehhalter