

SWISS TOOLS

Klemmdrehhalter links, PSC, Schaft-Ø / Plattengröße: 50/16HPmm**Bestelldaten**

Bestellnummer	320421 50/16HP
GTIN	2050002063143
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	50 mm
Achsen-Spitzenabstand f	35 mm
Plattengröße	16HP
passende Wendeschneidplatte	16E..
Auskraglänge A-Maß	60 mm
Aufnahme	PSC
Einsatzart	links
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Schaftart	Hohlschaftkegel

Produktart

Klemmdrehhalter