

SWISS TOOLS

Klemmdrehhalter links, PSC, Schaft-Ø / Plattengröße: 63/16HPmm



Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 320421 63/16HP |
| GTIN | 2050002063150 |
| Artikelklasse | 36D |

Beschreibung

Hinweis:

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Achsen-Spitzenabstand f | 45 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 65 mm |
| passende Wendeschneidplatte | 16E.. |
| Plattengröße | 16HP |
| Schaft-Ø | 63 mm |
| Aufnahme | PSC |
| Einsatzart | links |
| Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 |
| Innenkühlung | ja |
| Schaftart | Hohlschaftkegel |

Produktart

Klemmdrehhalter