

SWISS TOOLS

Klemmdrehhalter rechts, HSK-T, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/16HPmm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 320115 40/16HP |
| GTIN | 2050002062979 |
| Artikelklasse | 36D |

Beschreibung**Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Auskraglänge A-Maß | 55 mm |
| Schaft-Ø | 40 mm |
| Achsen-Spitzenabstand f | 27 mm |
| Plattengröße | 16HP |
| passende Wendeschneidplatte | 16E.. |
| Aufnahme | HSK-T |
| Einsatzart | rechts |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 |
| Innenkühlung | ja |
| Schaftart | Hohlschaftkegel |

Produktart

Klemmdrehhalter