

SWISS TOOLS

Klemmdrehhalter links, HSK-T, Schaft-Ø / Plattengröße: 63/16HPmm



Bestelldaten

Bestellnummer	320116 63/16HP
GTIN	2050002063006
Artikelklasse	36D

Beschreibung

Hinweis:

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	63 mm
Plattengröße	16HP
Achsen-Spitzenabstand f	45 mm
Auskraglänge A-Maß	70 mm
passende Wendeschneidplatte	16E..
Aufnahme	HSK-T
Einsatzart	rechts
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Schaftart	Hohlschaftkegel

Produktart

Klemmdrehhalter