HOLEX CleverDrill Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114031 mit Kassette, unbeschichtet, Typ: 1-10,5



Bestelldaten

| Bestellnummer | 115051 1-10,5 |
|---------------|---------------|
| GTIN | 4062406735098 |
| Artikelklasse | 12B |

Beschreibung

Ausführung:

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Hinweis:

Gr. 13,2 – 20: Mit abgesetztem Schaft-Ø 12,7 mm.

Technische Beschreibung

| Schaft | Zylinderschaft |
|-------------------------|------------------------|
| Bohrer jeweils steigend | 0,5 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 2 |
| Kernloch-Ø | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm |
| Bohrerbereich | 1 - 10,5 mm |
| Anzahl Bohrer | 24 |

| Serie | CleverDrill |
|-----------------|---------------|
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Schneidstoff | HSS |
| Norm | DIN 338 |
| Тур | N |
| Toleranz Nenn-Ø | h8 |
| Spitzenwinkel | 118 Grad |
| Innenkühlung | nein |
| mit Kassette | ja |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Spiralbohrer |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|----------|
| Alu Kunststoffe | bedingt geeignet | 80 m/min | N |
| Alu (kurzspanend) | bedingt geeignet | 60 m/min | N |
| Alu > 10% Si | bedingt geeignet | 50 m/min | N |
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | 35 m/min | Р |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | 32 m/min | Р |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | 22 m/min | Р |
| Stahl < 1100 N/mm ² | bedingt geeignet | 18 m/min | Р |
| GG(G) | bedingt geeignet | 30 m/min | К |
| CuZn | geeignet | 40 m/min | N |
| Öl | geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |

Zubehör

114030 10,2

| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 10,2 | |
|--|------------|
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 7 | 114030 7 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,5 | 114030 4,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,5 | 114030 6,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,5 | 114030 8,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 10 | 114030 10 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 1 | 114030 1 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5 | 114030 5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN \varnothing DC h8 (mm bzw. Zoll) 6 | 114030 6 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN \varnothing DC h8 (mm bzw. Zoll) 9 | 114030 9 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN \varnothing DC h8 (mm bzw. Zoll) 7,5 | 114030 7,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN \varnothing DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,2 | 114030 4,2 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN \varnothing DC h8 (mm bzw. Zoll) 5,5 | 114030 5,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN \varnothing DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,5 | 114030 3,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN \varnothing DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,5 | 114030 2,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4 | 114030 4 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8 | 114030 8 |
| | 114030 2 |

⚠ Hoffmann Group

| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN \varnothing DC h8 (mm bzw. Zoll) 2 | |
|--|------------|
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 1,5 | 114030 1,5 |
| HOLEACH BUILD IN THE HISCH & DC 0 / 1 | |
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. | 11/020 2 |

| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN \varnothing DC h8 (mm bzw. Zoll) 3 | 114030 3 |
|--|-------------|
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 10,5 | 114030 10,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,3 | 114030 3,3 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,8 | 114030 6,8 |

| HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9,5 | 114030 9,5 |
|--|---------------|
| Kassette leer für Spiralbohrer DIN 338 Typ 1-10,5 | 115475 1-10,5 |