



HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 7,2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	113006 7,2
GTIN	4062406742836
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnute.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 113005.

Technische Beschreibung

Norm	DIN 1897
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	23,2 mm
Schaft-Ø D_s	7,2 mm
Nenn-Ø D_c	7,2 mm
Vorschub f in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm/U
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	118 Grad
Gesamtlänge L	74 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Spannutenlänge L_c	34 mm

Schaft	Zylinderschaft
Serie	CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	63 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	32 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	20 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	30 m/min	K
CuZn	geeignet	40 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		