

Einzelprüfstift rostfrei Toleranzklasse 1, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	483915 2
GTIN	2050002070820
Artikelklasse	48A

Beschreibung

Ausführung:

Prüfstift aus rost- und säurebeständigem Material, gehärtet (58-62 HRC) und angelassen. Oberfläche geschliffen und geläppt. Ab \varnothing 1,50 auf Mantelfläche maßlich gekennzeichnet; ab \varnothing 3,00 auf Stirnseite maßlich gekennzeichnet. Ab \varnothing 1,00 eine Seite mit Fase.

Hinweis:

Bei der Bestellung den **gewünschten \varnothing zusätzlich angeben**, z.B. Nr. 483915 Gr. 5 **10,008**.

Technische Beschreibung

Messstiftlänge	70 mm
Nennmaß	1,001 - 2,999 mm
Steigung	0,001 mm
Fase	1
Kalibrierung	L5
Norm	DIN 2269
Toleranzklasse	1
Härte	58 – 62 HRC
Produktart	Prüfstift

Dienstleistungen

KalibrierungPrüfstift maximaler \varnothing 20	028240 20
--	-----------

DAkks-KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20

028260 20