

## Einzelprüfstift rostfrei Toleranzklasse 1, Typ: 3



### Bestelldaten

Bestellnummer	483915 3
GTIN	2050002070837
Artikelklasse	48A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Prüfstift aus rost- und säurebeständigem Material, gehärtet (58-62 HRC) und angelassen. Oberfläche geschliffen und geläppt. Ab  $\varnothing$  1,50 auf Mantelfläche maßlich gekennzeichnet; ab  $\varnothing$  3,00 auf Stirnseite maßlich gekennzeichnet. Ab  $\varnothing$  1,00 eine Seite mit Fase.

#### Hinweis:

Bei der Bestellung den **gewünschten  $\varnothing$  zusätzlich angeben**, z.B. Nr. 483915 Gr. 5 **10,008**.

### Technische Beschreibung

Steigung	0,001 mm
Messstiftlänge	70 mm
Fase	1
Nennmaß	3,001 - 5,999 mm
Kalibrierung	L5
Norm	DIN 2269
Toleranzklasse	1
Härte	58 – 62 HRC
Produktart	Prüfstift

### Dienstleistungen

KalibrierungPrüfstift maximaler $\varnothing$ 20	028240 20
--	-----------

DAkks-KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20

028260 20