

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7415-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	250158 HB7415-1
GTIN	4062406734893
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7415-1
Hauptanwendung	S
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Spanbrecher	TIM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Toleranz	M

Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	40 - 90 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNNG 120408
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen