

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250658 HB7415-1
GTIN	4062406749323
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DNMG 150604 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 110 m/min**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Vorschub $f$	0,1 - 0,2 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Spanbrecher	TIS
Sorte	HB7415-1
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Hauptanwendung	S
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen