

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250760 HB7415-1
GTIN	4062406749354
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DN.G 150604 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 40 - 90 m/min**Technische Beschreibung**

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	S
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	TIM
Eckenradius	0,4 mm

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	40 - 90 m/min
Sorte	HB7415-1
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen