

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251224 HB7415-1
GTIN	4062406749415
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120408 HB7415-1 Eckenradius: 0,8 mm
Sorte: HB7415-1
Spanbrecher: TIM
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 90 m/min

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7415-1

Spanbrecher	TIM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	40 - 90 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	S
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen