

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1**

## Bestelldaten

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 251952 HB7415-1 |
| GTIN          | 4062406749477   |
| Artikelklasse | 21G             |

## Technische Beschreibung

|   |                |
|---|----------------|
| Hauptanwendung                              | S              |
| Schneidstoff                                | HM             |
| Eckenradius                                 | 0,4 mm         |
| Schnittbedingung                            | kontinuierlich |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,2 - 2 mm     |
| Vorschub $f$                                | 0,1 - 0,2 mm/U |
| Sorte                                       | HB7415-1       |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 50 - 110 m/min |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 6              |
| Spanbrecher                                 | TIS            |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten     |

ISO-Code Wendeschneidplatte

WNMG 060404

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen