

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260353 HB7415-1
GTIN	4062406749620
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DC.T 070204 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 110 m/min**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sorte	HB7415-1
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Spanbrecher	TIS

Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Hauptanwendung	S
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub $f$	0,05 - 0,3 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen