

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260956 HB7415-1
GTIN	4062406749699
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TCMT 16T304 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 110 m/min**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7415-1
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	S
Spanbrecher	TIS
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Vorschub $f$	0,05 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen