

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261366 HB7415-1
GTIN	4062406749767
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VC.T 110304 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 1,5 mmVorschub f : 0,05 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 110 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	S
Spanbrecher	TIS
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304

Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7415-1
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Schnitttiefe a_p	0,05 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen