

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160402, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261150 HB7415-1
GTIN	4062406749729
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VBMT 160402 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 110 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7415-1
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	S
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160402
Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	TIS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen