

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261154 HB7415-1
GTIN	4062406749743
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VBMT 160408 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,05 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 110 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	TIS
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Eckenradius	0,8 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7415-1
Hauptanwendung	S
Vorschub f	0,05 - 0,3 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen