

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7415-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	250762 HB7415-1
GTIN	4062406749804
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 150608 HB7415-1 Sorte: HB7415-1

Spanbrecher: TIM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 90 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	40 - 90 m/min
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7415-1
Hauptanwendung	S
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	kontinuierlich

Spanbrecher	TIM
Eckenradius	0,8 mm
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen