

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7305-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250760 HU7305-1
GTIN	4062406749811
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 150604 HU7305-1 Sorte: HU7305-1
Spanbrecher: AM1
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 400 - 700 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	AM1
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,05 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	400 - 700 m/min
Sorte	HU7305-1
Beschichtung	unbeschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Hauptanwendung	N
Schnitttiefe a_p	0,2 - 5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen