

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7305-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250762 HU7305-1
GTIN	4062406749828
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 150608 HU7305-1 Sorte: HU7305-1
Spanbrecher: AM1
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 400 - 700 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	400 - 700 m/min
Sorte	HU7305-1
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Spanbrecher	AM1

Schnitttiefe a_p	0,2 - 5 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Hauptanwendung	N
Vorschub f	0,05 - 0,6 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen