

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2**

Bestelldaten

Bestellnummer	250158 HB7130-2
GTIN	4062406749293
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Toleranz	M
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Spanbrecher	VM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7130-2

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen