

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250658 HB7130-2
GTIN	4062406749941
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DNMG 150604 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Vorschub f: 0,1 - 0,4 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7130-2

ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Spanbrecher	VS
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen