

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250754 HB7130-2
GTIN	4062406749958
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 110408 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	HB7130-2
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Spanbrecher	VM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen