

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260052 HB7130-2
GTIN	4062406750107
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 060204 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	VS

Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Sorte	HB7130-2
Hauptanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen