

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260050 HB7130-2
GTIN	4062406750091
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CCMT 060202 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Toleranz	M
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM

Sorte	HB7130-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen