

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2

Bestelldaten

Bestellnummer	260056 HB7130-2
GTIN	4062406750114
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CCMT 09T302 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mm

 Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7130-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Toleranz	M
Spanbrecher	VS
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen