

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260058 HB7130-2
GTIN	4062406750121
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CC.T 09T304 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 270 m/min**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	VS
Sorte	HB7130-2
Eckenradius	0,4 mm

Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Toleranz	M
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen