

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260351 HB7130-2
GTIN	4062406750206
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DCMT 070202 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Toleranz	M
Sorte	HB7130-2
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM

Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen