

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2

Bestelldaten

Bestellnummer	260356 HB7130-2
GTIN	4062406750213
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DCMT 11T302 HB7130-2 Sorte: HB7130-2
 Spanbrecher: VS
 Toleranz: M
 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Toleranz	M
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Spanbrecher	VS
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7130-2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen