

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260142 HB7130-2
GTIN	4062406750152
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CC.T 060204 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Spanbrecher	VM
Schneidstoff	HM
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 240 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen