

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260152 HB7130-2
GTIN	4062406750176
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 09T308 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mm

Vorschub f: 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7130-2
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Eckenradius	0,8 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Toleranz	M
Spanbrecher	VM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen