

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260150 HB7130-2
GTIN	4062406750169
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CC.T 09T304 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	VM
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HB7130-2
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen