

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260064 HB7130-2
GTIN	4062406750138
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CC.T 120404 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Spanbrecher	VS
Hauptanwendung	M
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendescheidplatte zum Drehen