

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260464 HB7130-2
GTIN	4062406750251
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DC.T 11T308 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

**Technische Beschreibung**

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VM
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen