

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 110304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261224 HB7130-2
GTIN	4062406750404
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VB.T 110304 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Spanbrecher	VM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Sorte	HB7130-2
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen