

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261458 HB7130-2
GTIN	4062406750473
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VC.T 160404 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min

Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7130-2
Toleranz	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen