

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261364 HB7130-2
GTIN	4062406750435
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VCMT 110302 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Toleranz	M
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Spanbrecher	VS
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110302
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen