

HellermannTyton

## Automatische Kabelbinderzange, Typ: EVO7I



### Bestelldaten

Bestellnummer	729940 EVO7I
GTIN	4031026621791
Artikelklasse	76C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Definiertes Anziehen und bündiges Abschneiden von Kabelbindern in einem Arbeitsgang. Zugkraft einstellbar. Die Kabelbinder werden sauber ohne scharfen Grat abgeschnitten. Das abgeschnittene Bandende wird vom Mitnehmer gehalten. Dank der innovativen und patentierten TLC-Technologie (Tension/Lock/Cut) des EVO7i wird die Verarbeitung von Kabelbindern durch signifikant reduzierten Kraftaufwand beim Abbinden revolutioniert. Das saubere Abschneiden gelingt spielend einfach. Rückstöße werden eliminiert und die körperliche Belastung des Anwenders wird erheblich gesenkt.

#### Vorteil:

- **Präzises Abbinden mit geringerem Kraftaufwand durch TLC-Technologie.**
- **Rutschfester Griff für sicheren Halt.**
- **Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse.**
- **Komfortable Einstellung der Zugkraft in 33 Stufen.**
- **Langer, schmaler Frontbereich für enge Einbauverhältnisse.**
- **Aufhänger zum Anbringen einer Werkzeugschleife oder zum Aufhängen an eine Werkzeugwand.**
- **Einfach zu wechselnde Klinge und Stirnkappe. Abwärtskompatibel mit EVO7.**

Ergonomische Kabelbinderzange mit Schneidschlagreduzierung, dadurch besonders gelenkschonend in der Anwendung.

#### Verwendung:

Definiertes Anziehen und bündiges Abschneiden von Kabelbindern in einem Arbeitsgang. Zugkraft einstellbar. Die Kabelbinder werden sauber ohne scharfen Grat abgeschnitten. Das abgeschnittene Bandende wird vom Mitnehmer gehalten.

Für Kunststoff-Kabelbinder.

**Sonderzubehör:**

Kabelbinder Nr. 083700 / 083705.

Ersatzmesser Nr. 729941.

---

## Technische Beschreibung

für Kabelbinder bis Stärke	1,5 mm
für Kabelbinder bis Breite	4,8 mm
Gewicht	275 g
Produktart	Kabelbinderzange

---

## Zubehör

Ersatzmesser Typ EVO7	729941 EVO7
-----------------------	-------------