



## Elektro-Winkelschleifer CG, M14 Schleifspindelgewinde, für 125 mm Scheiben Ø, mit Wiederanlaufsperr, mit Anti-Vibrationsgriff, Typ: 7222806



### Bestelldaten

Bestellnummer	077111 7222806
GTIN	4014586895000
Artikelklasse	03F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**FEIN – Kompakt-Winkelschleifer Ø 125 mm.**

- **Robuster, leistungsstarker Motor für den täglichen Einsatz.**
- **Hoher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz und Anti-Vibrationshandgriff.**
- **Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar (optimale Schalterposition je nach Anwendung).**
- **Schneller werkzeugloser Wechsel der Schleifmittel dank Schnellspannmutter.**

#### Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Schlüssel.

Herstellerbezeichnung: CG13-125V

Leistungsaufnahme: 1300 W

maximale Drehzahl: 11500 min<sup>-1</sup>

Drehzahlbereich: 2800 - 11500 min<sup>-1</sup>

maximaler Scheiben-Ø: 125 mm

maximale Trenntiefe: 35 mm

## Technische Beschreibung

Gewicht	2,3 kg
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1300 W
Netzspannung	240 V
Drehzahlbereich	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Netzfrequenz	50 Hz
maximale Vibration nach EN	6 m/s <sup>2</sup>
Energieversorgung	Netzbetrieben
Herstellerbezeichnung	CG13-125V
maximale Trenntiefe	35 mm
Besonderheit	Drehzahl-Elektronik
Wiederanlaufsperr	ja
maximale Drehzahl	11500 min <sup>-1</sup>
Produktart	Winkelschleifer