



Elektro-Winkelschleifer CG, M14 Schleifspindelgewinde, für 125 mm Scheiben Ø, mit Wiederanlaufsperr, mit Anti-Vibrationsgriff, Typ: 7222826



Bestelldaten

Bestellnummer	077111 7222826
GTIN	4014586895024
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

FEIN – Kompakt-Winkelschleifer Ø 125 mm.

- **Robuster, leistungsstarker Motor für den täglichen Einsatz.**
- **Hoher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz und Anti-Vibrationshandgriff.**
- **Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar (optimale Schalterposition je nach Anwendung).**
- **Schneller werkzeugloser Wechsel der Schleifmittel dank Schnellspannmutter.**

Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Schlüssel.

Herstellerbezeichnung: CG17-125INOX

Leistungsaufnahme: 1700 W

maximale Drehzahl: 7500 min⁻¹

Drehzahlbereich: 2200 - 7500 min⁻¹

maximaler Scheiben-Ø: 125 mm

maximale Trenntiefe: 35 mm

Technische Beschreibung

maximale Trenntiefe	35 mm
Wiederanlauf Sperre	ja
Leistungsaufnahme	1700 W
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
maximale Drehzahl	7500 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	CG17-125INOX
Gewicht	2,4 kg
Netzspannung	240 V
maximale Vibration nach EN	5 m/s ²
Besonderheit	Drehzahl-Elektronik
Energieversorgung	Netzbetrieben
Drehzahlbereich	2200 - 7500 min ⁻¹
Netzfrequenz	50 Hz
Produktart	Winkelschleifer