



Elektro-Winkelschleifer CG, M14 Schleifspindelgewinde, für 125 mm Scheiben Ø, mit Wiederanlauf Sperre, mit Anti-Vibrationsgriff, Typ: 7222816



Bestelldaten

Bestellnummer	077111 7222816
GTIN	4014586895017
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

FEIN – Kompakt-Winkelschleifer Ø 125 mm.

- **Robuster, leistungsstarker Motor für den täglichen Einsatz.**
- **Hoher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz und Anti-Vibrationshandgriff.**
- **Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar (optimale Schalterposition je nach Anwendung).**
- **Schneller werkzeugloser Wechsel der Schleifmittel dank Schnellspannmutter.**

Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Schlüssel.

Herstellerbezeichnung: CG17-125

Leistungsaufnahme: 1700 W

maximale Drehzahl: 11500 min⁻¹

maximaler Scheiben-Ø: 125 mm

maximale Trenntiefe: 35 mm

Gewicht: 2,4 kg

Technische Beschreibung

Netzspannung	240 V
maximale Vibration nach EN	6 m/s ²
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Besonderheit	kurze Bauform
Leistungsaufnahme	1700 W
Herstellerbezeichnung	CG17-125
maximale Trenntiefe	35 mm
Gewicht	2,4 kg
Wiederanlaufsperr	ja
Netzfrequenz	50 Hz
maximale Drehzahl	11500 min ⁻¹
Produktart	Winkelschleifer