

**Steckschlüssel, abgewinkelt, Schlüsselweite: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	621341 10
GTIN	4062406750619
Artikelklasse	62C

Beschreibung**Ausführung:**

Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite. Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 – 95° abgewinkelt.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüssellänge L ₂	29 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweite	10 mm
Abtriebsprofil kurze Seite	12-kant
Abtriebsprofil lange Seite	6-kant
Bohrungs-Ø F	7 mm
Schlüssellänge L ₁	130 mm
Winkel	90 - 95 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	verchromt
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	ja
Produktart	Steckschlüssel