



## Steckschlüssel, abgewinkelt, Schlüsselweite: 22mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	621341 22
GTIN	4062406750725
Artikelklasse	62C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite. Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 – 95° abgewinkelt.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

### Technische Beschreibung

Abtriebsprofil lange Seite	6-kant
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil kurze Seite	12-kant
Schlüssellänge L <sub>1</sub>	225 mm
Schlüssellänge L <sub>2</sub>	55 mm
Bohrungs-Ø F	15 mm
Schlüsselweite	22 mm
Winkel	90 - 95 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

beidseitig gleiche Schlüsselweiten

ja

Produktart

Steckschlüssel