



Steckschlüssel, abgewinkelt, Schlüsselweite: 30mm



Bestelldaten

Bestellnummer	621341 30
GTIN	4062406750756
Artikelklasse	62C

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite. Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 – 95° abgewinkelt.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil lange Seite	6-kant
Schlüsselweite	30 mm
Abtriebsprofil kurze Seite	12-kant
Bohrungs-Ø F	19 mm
Schlüssellänge L ₂	76 mm
Schlüssellänge L ₁	310 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Winkel	90 - 95 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

beidseitig gleiche Schlüsselweiten

ja

Produktart

Steckschlüssel