

**Druckluft-Schlagschrauber 3/8 Zoll – 1/2 Zoll, Typ: 7748****Bestelldaten**

Bestellnummer	079202 7748
GTIN	015451780722
Artikelklasse	03R

Beschreibung**Ausführung:**

Robuste Schlagschrauber mit **bequemer Einhand-Umschaltung durch Side-2-Side Technologie**, Komposit-Gehäuse mit kälteisolierenden Eigenschaften und robustem Doppelhammer- Schlagwerk. Ausgewogene Gewichtsverteilung für mehr Arbeitskomfort. Abluft wird durch den Handgriff nach unten abgeleitet. **Anzugsleistung stufenweise regulierbar.**

Technische Beschreibung

Länge	175 mm
Arbeitsgeräusch	94,3 dB(A)
maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9)	M24
maximale Drehzahl	7000 min ⁻¹
Anschlussgewinde	NPT
Gewicht	2 kg
maximale Vibration nach EN	12 m/s ²

Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Vierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
maximaler Luftbedarf	180 l/min
Drehmomentbereich	95 - 750 Nm
Rechts-/Linkslauf	ja
Produktart	Schrauber