

**Druckluft-Geradschleifer, Spannzangen-Ø 6 mm kurz, Typ: 7405****Bestelldaten**

Bestellnummer	079456 7405
GTIN	015451781507
Artikelklasse	03R

Beschreibung**Ausführung:**

Mini#Stabschleifer mit hoher Leerlaufdrehzahl für leises und effizientes Schleifen. Präzise Leistung und Kontrolle durch eingebauten Drehzahlregler.

Lieferumfang:

Inklusive je 1 × 1/4 Zoll und 6 mm Spannzange.

Technische Beschreibung

Gewicht	0,5 kg
maximale Vibration nach EN	3,6 m/s ²
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
maximaler Luftbedarf	78 l/min
Länge	200 mm
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
Spannzangen-Ø	6 mm
Anschlussgewinde	NPT
Abgabeleistung	250 W
Arbeitsgeräusch	76,2 dB(A)

maximale Drehzahl	28000 min ⁻¹
Produktart	Geradschleifer