



LED-Taschenlampe Core mit Batterien, Typ: P4-CORE



Bestelldaten

Bestellnummer	081370 P4-CORE
GTIN	4058205028493
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Ledlenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den **spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen** sind alle Kontakte vergoldet, **hochwertige Linsen** bündeln das Licht homogen und verlustarm. Alle Lampen sind mit fokussierbarem Leuchtkopf ausgestattet.

Ledlenser Core Serie, die neue Generation der bekannten P-Serie. **Advanced Focus System (AFS)**

Das Advanced Focus System kombiniert Linse und Reflektor und vereint so die Vorteile beider Systeme. Das Ergebnis ist eine hervorragende Lichtbündelung im Fokus, sowie ein weitgehend homogener, defokussierter Lichtkegel. Dadurch zählt das AFS zu den weltbesten Fokussiersystemen für LED-Lampen.

Rapid Focus

Herkömmliche Fokussiersysteme mit Drehmechanik müssen in der Regel mit beiden Händen bedient werden. Der Rapid Focus hingegen ermöglicht die schnelle Lichtkegelregulierung mit einer Hand.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Batterien.

Technische Beschreibung

Leuchtdauer Stufe 2	9 h
Leuchtmittel	LED-Modul

Lichtstrom Stufe 2	60 lm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien	2
Lichtstrom	120 lm
Batterietyp	Micro, AAA
Herstellerbezeichnung	P4 Core
Gesamtlänge	150 mm
Gewicht	58 g
IP-Schutzart	IP 54
Leuchtdauer	5 h
Lichtstrom Stufe 3	15 lm
Taschenlampenfunktion	Fokus
Kopf-Ø	15 mm
Rapid Focus	ja
Advanced Focus System (AFS)	ja
Leuchtdauer Stufe 3	20 h
Produktart	Taschenlampe