

**Bohrstangenhalter Form E2, VDI 16, Bohrung d2 (H7): 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319305 16
GTIN	4062406745905
Artikelklasse	32U

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58+/-2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Durchbohrter VDI-Schaft.
- Mit zwei Kugelspritzdüsen.

**Vorteil:**

- Geeignet auch für längere Bohrstanzen.
- Individuelle Längeneinstellung der Bohrstanzen.

**Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

**Norm:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

Bohrung d <sub>2</sub> (H7)	16 mm
l <sub>7</sub>	34 mm
l <sub>6</sub>	44 mm
Kühlkanal-Gewinde	M5
Spannschrauben-Gewinde	M8

Form	E
VDI-Größe	VDI 16
$d_6$	40 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 16
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter